

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A10K SDQCR/L07
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	125 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN