

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269988 16/07
GTIN	4067263787099
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19 mm
Pään pituus L ₁	28 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SDQCR/L07
Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D ₅	16 mm
Keskisiirto L ₃	10 mm
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN