

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269989 16/07
GTIN	4067263787150
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	19 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Pään pituus L_1	28 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SDQCR/L07
varren Ø D_5	16 mm
Keskisiirto L_3	10 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN