

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	14 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	23 mm
Pään pituus L ₁	28 mm
Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SDQCR/L11
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN