

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	269989 12/07
GTIN	4067263787143
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	8 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A12L SDQCR/L07
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	15 mm
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN