



## Värejä vääristämättömät akkukäyttöiset LED-työvalaisimet COLOUR MATCH, Tyyppi: MULTI-R



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

**COLOUR MATCH.** Erikois-LED, korkea CRI-arvo **täydelliseen värintoistoon** ja erittäin pitkä LEDin käyttöikä. Sopii erinomaisesti kaikkiin maalaus-, kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutöihin. Suunniteltu maalaamokäyttöön. **Vaihdettava lasinen linssi** kestää kaikenlaisia liuottimia myös päivittäisissä puhdistustöissä. **MULTIMATCH R.** Tehokas, kannettava akkukäyttöinen työvalaisin, jossa portaaton CCT-skannaustoiminto. Takana akun kapasiteetin ja jäljellä olevan käyttöajan näyttö. Integroitu jalka, jolla valaisin voidaan asentaa suoraan Scangrip-jalustaan 081252 1,35-3.

Portaaton CCT-skannaustoiminto. Kun valaisin aktivoidaan, se skannaa automaattisesti kohteen pinnan koko värispektrin alueella. Lukitus on mahdollista milloin tahansa. Optimaalinen maalivikojen havaitsemiseen.

#### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää latauskaapelin.

### Tekninen kuvaus

CRI-arvo	95
Valovirta	120 - 1200 lm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Kokonaispituus	165 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 67
ATEX-vyöhyke	ei
Valaisuaika	1 - 10 h
Paino	820 g
Kokonaisleveys	155 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Työvalaisin