

**Garant****"4 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Vasen, Ø DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268405 14
GTIN	4067263802235
Tuoteluokka	21K

**Kuvaus****Malli:**

Lieriövarsi.

**Käyttö:**

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

**Huomautus:**

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.**
- **Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).**
- **Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.**
- **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D	14 mm
Kokonaispituus L	110 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Sopiva kääntöterä	ZCMX 07..
Hyötypituus L <sub>1</sub>	21 mm
Sarja	"4 in 1"
Käyttötapa	Vasen

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 40	269028 40
---------------------------------	-----------