

Garant**"4 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Oikea, Ø DC: 14mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268408 14 |
| GTIN | 4067263802242 |
| Tuoteluokka | 21X |

Kuvaus**Malli:**

Lieriövarsi, jossa laippa.

Käyttö:

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

Huomautus:

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.
- Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).
- Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|-----------|
| varren Ø D _s | 16 mm |
| Ulkonema L _A | 38,5 mm |
| Sopiva kääntöterä | ZCMX 07.. |
| Varren pituus L _s | 45 mm |
| Hyötypituus L ₁ | 31,5 mm |
| Nimellis-Ø D | 14 mm |
| Ø d ₂ | 20 mm |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) |
| Sarja | "4 in 1" |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyppi | Sisäsorvauspidin |

Tarvikkeet

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 40 | 269028 40 |
|---------------------------------|-----------|