

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Vasen, Ø DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268409 14
GTIN	4067263802259
Tuoteluokka	21K

Kuvaus**Malli:**

Lieriövarsi, jossa laippa.

Käyttö:

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

Huomautus:

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.
- Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).
- Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	ZCMX 07..
Varren pituus L _s	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Nimellis-Ø D	14 mm
Ulkonema L _A	38,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Hyötypituus L ₁	31,5 mm

varren Ø D _s	16 mm
Sarja	"4 in 1"
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 40	269028 40
---------------------------------	-----------