

Garant**ZCMX 070304, Laji: HBZ025**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

Tekninen kuvaus

Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 210 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HBZ025
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 070304
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
sopii työkalun Ø:lle D _c	14 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä