

**Garant****ZCMX 070304, Laji: HBZ035**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

**Malli:**

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Laji	HBZ035
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 070304
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
Lastamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 190 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastamissyvyys $a_p$	0,4 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
sopii työkalun Ø:lle $D_c$	14 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä