

Garant**ZCMX 070304, Laji: HBZ120**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268439 HBZ120
GTIN	4067263802617
Tuoteluokka	21E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	PVD
Lastuamissyvyys a _p	0,4 - 2 mm
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 070304
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HBZ120
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 200 m/min
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	14 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä