

Garant**ZCMX 070304, Laji: HBZ030**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Kovempi perusmateriaali pitemmälle käyttöiälle ohuella CVD-pinnoitteella. Erityisesti taso- ja pituussorvaukseen.

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HBZ030
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 200 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 070304

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
sopii työkalun Ø:lle D _c	14 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä