

Garant**ZCMX 070304, Laji: HBZ310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Tuoteluokka	21E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 070304
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f poraus	0,03 - 0,3 mm
Pääkäyttöalue	N
Laji	HBZ310
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	PVD

Syöttö f sorvaus	0,05 - 0,4 mm
sopii työkalun Ø:lle D _c	14 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä