

Garant**ZCMX 070304, Laji: HBZ140**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 190 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 070304
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Laji	HBZ140
Pääkäyttöalue	M

Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	PVD
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	14 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä