



Akkukäyttöinen LED-työvalaisin CONNECT, Tyyppi: BASIC



Tilaustiedot

Tilausnumero	081238 BASIC
GTIN	5708997006962
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Scangrip CONNECT -työvalaisimet perustuvat CAS-järjestelmään, ja ne ovat yhteensopivia kaikkien johtavien sähkötyökalujen valmistajien 18 V:n akkujen kanssa.

Monipuolinen akkukäyttöinen CONNECT-työvalaisin, jossa on 180° taitettava lampun pää ja ripustuskoukku.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien $\varnothing > 2,5$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Valaisimet toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat akut, laturit ja verkkolaitteet kaapelikäyttöön löytyvät nroilla 073870 - 073890 ja 081249.

Tekninen kuvaus

Valovirta	500 - 1000 lm
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0

IP-suojaluokka	IP 30
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Tuotetyyppe	Työvalaisin