



HOLEX Clever Tap -konekierretappi pohjareijille + alkureikäkierukkapora, Metrisille kierteille: M3-12



Tilaustiedot

Tilausnumero	146924 M3-12
GTIN	4067263912309
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Työkalut nousevat koteloä avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.

Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 135255 ja kierukkapora nro 114031

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille	M3 – M12
Sarja	CleverTap
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 371
Standardi	DIN 376

Värirenkas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretapit

Tarvikkeet

KonekierretappiHSS-E muoto C M M5	135855 M5
KonekierretappiHSS-E muoto C M M12	135855 M12
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
KonekierretappiHSS-E muoto C M M4	135855 M4
KonekierretappiHSS-E muoto C M M6	135855 M6
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
KonekierretappiHSS-E muoto C M M10	135855 M10
KonekierretappiHSS-E muoto C M M3	135855 M3
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Kotelo, tyhjä Tyyppi 4	146961 4
KonekierretappiHSS-E muoto C M M8	135855 M8