

Garant**Yleistarkkuusmittauspöytä 3-D GARANT-nivelvarsi, Pöydän pituus×Leveys:
400X250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Mittauspinta timattiläpätty, sis. tarkastustodistuksen. Massiivinen 3-D-nivelvarsi, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Nopea ja helppo paikoittaminen. Yleiskäyttöinen mittakellonpidin.

Hienosäätö, kiinnitysvarsille Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tuumaa ja mittauslaitteille, joissa on kiinnitysprisma.

Suuri, kumipinnoitteinen käsipyörä (n. 55 mm) keskuskiinnityksen helppoon avaukseen ja kiristykseen.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	M8
Paino	17,5 kg
Nivelvarren pituus L ₁	133 mm
Toimintasäde 3-D-nivelvarsi	290 mm
Nivelvarren pituus L ₂	113 mm
Standardi	DIN 876/1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Mittausjalusta
Palvelut	
KalibrointiMittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	024580 400X400