



12 V akku ja laturi, Tyyppi: M12NRG201



Tilaustiedot

Tilausnumero	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Akku:

- Älykäs ohjaus: REDLINK™-elektroniikka.
- Ylikuormitusuoja – estää akun vaurioitumisen vahingossa.
- Lämpötilan hallintajärjestelmä – pitää akun ihanteellisella lämpötila-alueella maksimaalisen kestoian varmistamiseksi.
- Yksittäisen kennon valvonta - Varmistaa optimaalisen latauksen ja purkauksen maksimaalista kestoikää varten.
- Syväpurkaussuoja – estää syväpurkauksen aiheuttamat kennovauriot.
- Jopa 2× enemmän käyttöaikaa, 20 % enemmän tehoa. Verrattuna muihin litiumioniteknologioihin ja/tai aiempiin MILWAUKEE®-akkuteknologioihin. Tulokset riippuvat jännitteestä, työkalusta ja käytöstä.
- Integroitu, hitsattu runkoakkurakenne, jossa on iskuherkät erottimet, jotka estävät akun rikkoutumisen liiallisen tärinän tai putoamisen yhteydessä.
- Voidaan käyttää jopa -20 °C:n äärimmäisissä lämpötiloissa ilman, että tämä vaikuttaa käyttöaikaan ja kestoikään.
- Purkautumissuoja estää ylipurkautumisesta johtuvat kennovauriot.

Laturi:

- Elektroninen lämpötilan säätö optimoi latausnopeuden, suojaa ylikuumentumiselta ja pidentää akun kestoikää.
- Piirilevyn koteloitu suojaa elektroniikkaa pölyltä, kosteudelta ja iskuilta.
- LED-valot syttyvät vaiheittain ja ilmaisevat akun nykyisen varaustilan.
- REDLITHIUM™ 2,0 Ah akut latautuvat 40 minuutissa tai nopeammin.

Toimituksen sisältö:

1× M12 B2 -akkupaketti ja 1× C12 C -laturi.

Tekninen kuvaus

Latausaika akkua kohti	40 min
Akkukapasiteetti	2 Ah
akun jännite	12 V
Paino akkua kohti	200 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppe	Litium-ioni