

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250002 25/12
GTIN	4067263121145
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Terän koko	12 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 8
Kokonaispituus L	100 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2525H12
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Sarja	Master Eco
Aluslevy	259031 49
Varren koko	25 mm

Pään pituus L ₁	30 mm
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 22
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 49	259031 49
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 8	259027 8
Saksyksikkö Tyyppi 22	259036 22