

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250038 20/12
GTIN	4067263121176
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	12 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	29,5 mm
Sarja	Master Eco
Ruuvi aluslevylle	259027 8
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kokonaispituus L	125 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2020K12
Aluslevy	259031 49
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 22

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 8	259027 8
Saksyksikkö Tyyppi 22	259036 22
Aluslevy Tyyppi 49	259031 49