

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250039 20/12
GTIN	4067263121190
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamistestien syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sarja	Master Eco
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2020K12
Kokonaispituus L	125 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Ruuvi aluslevylle	259027 8
Terän koko	12 mm
Toimintaleveys L ₄	29,5 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Aluslevy	259031 49
Varren koko	20 mm
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 22

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 8	259027 8
Aluslevy Tyyppi 49	259031 49
Saksyksikkö Tyyppi 22	259036 22