

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250039 25/12
GTIN	4067263122104
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2525M12
Aluslevy	259031 49
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 8
Sarja	Master Eco
Varren koko	25 mm
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 22

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 49	259031 49
Saksyksikkö Tyyppi 22	259036 22
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 8	259027 8