

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250628 20/11
GTIN	4067263122111
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sarja	Master Eco
Aluslevy	269007 1
Terän koko	11 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 3
Pään pituus L ₁	35 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Kokonaispituus L	125 mm
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2020K11
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 23

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259027 3
Aluslevy Tyyppi 1	269007 1