

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250003 20/12
GTIN	4067263121152
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 49
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2020H12
Kokonaispituus L	100 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 8
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Varren koko	20 mm
Terän koko	12 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Sarja	Master Eco
Toimintaleveys L ₄	25 mm

Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 22
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 8	259027 8
Saksyksikkö Tyyppi 22	259036 22
Aluslevy Tyyppi 49	259031 49