

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250628 25/15 |
| GTIN | 4067263122135 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| ISO-koodi pidin | DDJNR/L 2525M15 |
| Sopiva kääntöterä | DN.. 1506.. |
| Sarja | Master Eco |
| Toimintaleveys L ₄ | 32 mm |
| Terän koko | 15 mm |
| Aluslevy | 259031 50 |
| Pään pituus L ₁ | 40 mm |
| Ruuvi aluslevylle | 259027 8 |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Kynsi, ruuvi, jousi | 259036 24 |
| Varren koko | 25 mm |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Asetuskulma κ | 93 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------|-----------|
| Aluslevy Tyyppi 50 | 259031 50 |
| Ruuvi aluslevylle Tyyppi 8 | 259027 8 |