

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250631 20/11
GTIN	4067263122302
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	269007 1
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2020X11
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Sarja	Master Eco
Ruuvi aluslevylle	259027 3
Terän koko	11 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 23
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..

Kokonaispituus L	95 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin