

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250630 20/15
GTIN	4067263122180
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2020H15
Sarja	Master Eco
Varren koko	20 mm
Terän koko	15 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 24
Aluslevy	259031 50
Ruuvi aluslevylle	259027 8
Kokonaispituus L	100 mm
Pään pituus L ₁	40 mm

Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin