

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250630 20/11
GTIN	4067263122173
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Sarja	Master Eco
Kokonaispituus L	95 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 23
Terän koko	11 mm
Aluslevy	269007 1
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Varren koko	20 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 3

ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2020X11
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin