

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitântamahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	40 mm
Aluslevy	259031 50
Kokonaispituus L	125 mm
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2020K15
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 8
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Terän koko	15 mm
Varren koko	20 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 24
Sarja	Master Eco

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 8	259027 8
Aluslevy Tyyppi 50	259031 50