

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250631 25/15
GTIN	4067263122326
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamistestien syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Pään pituus L ₁	40 mm
Sarja	Master Eco
Ruuvi aluslevylle	259027 8
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2525X15
Terän koko	15 mm
Varren koko	25 mm
Aluslevy	259031 50
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 24
Toimintaleveys L ₄	32 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin