

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/08mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251914 20/08  |
| GTIN         | 4067263122333 |
| Tuoteluokka  | 21U           |

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Terän koko                    | 8 mm            |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 35 mm           |
| Aluslevy                      | 259033 6        |
| ISO-koodi pidin               | DWLNR/L 2020K08 |
| Kynsi, ruuvi, jousi           | 259036 25       |
| Sopiva kääntöterä             | WN.. 0804..     |
| Sarja                         | Master Eco      |
| Kokonaispituus L              | 125 mm          |
| Ruuvi aluslevylle             | 259027 9        |
| Varren koko                   | 20 mm           |
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 25 mm           |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Standardi     | Tehdasnormi                     |
| Käyttötapa    | Oikea                           |
| Sisäjäähdytys | kyllä                           |
| Asetuskulma κ | 95 astetta                      |
| Käyttö        | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö        | Tasosorvaus                     |
| Tuotetyyppi   | Kääntöteränpidin                |