

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260026 20/09
GTIN	4067263122388
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	25 mm
Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 2020X09
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Varren koko	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 28
Kokonaispituus L	90 mm
Sarja	Master Eco
Pään pituus L ₁	30 mm

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin