

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/08mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	251914 25/08
GTIN	4067263122340
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	Master Eco
Ruuvi aluslevylle	259027 9
Pään pituus L ₁	35 mm
Terän koko	8 mm
Aluslevy	259033 6
Toimintaleveys L ₄	32 mm
ISO-koodi pidin	DWLNRL 2525M08
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 25

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin