

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/08mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	251915 25/08
GTIN	4067263122364
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi aluslevylle	259027 9
ISO-koodi pidin	DWLNLR/L 2525M08
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Varren koko	25 mm
Sarja	Master Eco
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 26
Aluslevy	259033 6
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Terän koko	8 mm

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin