


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260290 25/11
GTIN	4067263122432
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sarja	Master Eco
ISO-koodi pidin	SDJCR/ L 2525H11
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Aluslevy	269007 1
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Pään pituus L ₁	30 mm

Terän koko	11 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 7
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin