

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260027 20/09
GTIN	4067263122401
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 28
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Sarja	Master Eco
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 2020X09
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm

Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin