

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260290 20/11
GTIN	4067263122425
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 7
Pään pituus L ₁	30 mm
Varren koko	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Aluslevy	269007 1
Sarja	Master Eco
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kokonaispituus L	90 mm

ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2020X11
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin