

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	80 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 1616F09
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Terän koko	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 28
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Sarja	Master Eco
Standardi	DIN ISO 5610

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin