

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260290 16/11
GTIN	4067263122418
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SDJCR/L 1616F11
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Varren koko	16 mm
Aluslevy	269007 1
Ruuvi aluslevylle	269013 6
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Sarja	Master Eco
Kokonaispituus L	80 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Pään pituus L ₁	30 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin