


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/11mm****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260291 25/11 |
| GTIN | 4067263122463 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|------------------|
| Varren koko | 25 mm |
| Aluslevy | 269007 1 |
| ISO-koodi pidin | SDJCR/ L 2525H11 |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Ruuvi aluslevylle | 269013 7 |
| Sarja | Master Eco |
| Terän koko | 11 mm |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. |
| Pään pituus L ₁ | 30 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269023 3 |
| Toimintaleveys L ₄ | 32 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Asetuskulma κ | 93 astetta |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |