


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260291 20/11
GTIN	4067263122456
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	25 mm
Sarja	Master Eco
Kokonaispituus L	90 mm
Aluslevy	269007 1
Ruuvi aluslevylle	269013 7
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Varren koko	20 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2020X11

Terän koko	11 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin