

Garant**GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Pään pituus L ₁	35 mm
Terän koko	11 mm
Sarja	Master Eco
Toimintaleveys L ₄	20 mm
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 1616X11
Kokonaispituus L	85 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 1
Varren koko	16 mm
Standardi	Tehdasnormi

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin