

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261123 20/11
GTIN	4067263122562
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähditys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähditys.

**Huomautus:**

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	Master Eco
Terän koko	11 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 1
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 2020X11
Kokonaispituus L	95 mm
Varren koko	20 mm
Standardi	Tehdasnormi

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin