

**Garant****GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261136 25/16
GTIN	4067263122623
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2525X16
Ruuvi aluslevylle	269013 7
Varren koko	25 mm
Terän koko	16 mm
Aluslevy	259033 5
Sarja	Master Eco
Kokonaispituus L	110 mm

Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin