

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261122 20/16
GTIN	4067263122548
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	269013 7
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Aluslevy	259033 5
Pään pituus L ₁	40 mm
Terän koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Sarja	Master Eco
Kokonaispituus L	100 mm

ISO-koodi pidin	SVJBR/L 2020H16
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin