

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261123 20/16
GTIN	4067263122579
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	SVJBR/L 2020H16
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kokonaispituus L	100 mm
Sarja	Master Eco
Terän koko	16 mm
Aluslevy	259033 5
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Varren koko	20 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 7

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyppi	Kääntöteränpidin