

**Garant****GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261136 20/11
GTIN	4067263122609
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	Master Eco
Kokonaispituus L	95 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 1
Varren koko	20 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2020X11
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Standardi	Tehdasnormi

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin