

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, salpakiinnitys, Oikea, Varren/terän koko L: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272004 25/16
GTIN	4067263122685
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Toimituksen sisältö:**

**Aluslevy 1,5°.**

**Huomautus:**

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Aluslevy 1,5°	279819 1
Kokonaispituus L	100 mm
Sarja	Master Eco
Aluslevyn ruuvi	279824 1
Varren koko	25 mm
Kynsi,ruuvi,O-rengas	279835 3
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm

Terän koko	16 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin