

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261137 20/16
GTIN	4067263122654
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Varren koko	20 mm
Aluslevy	259033 5
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Sarja	Master Eco
Kokonaispituus L	100 mm
Terän koko	16 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 7
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2020H16

Pään pituus $L_1$	40 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin